

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2435.100 Komforthandtag AX

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2435.100 - Komforthandtag AX

Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.

Features

Art. nr.	AX 2435.100
Utförande	för låsinsatser och profilhalvcylinder
Produktbeskrivning	Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset. Förberedd för inbyggnad av halvprofilcylinder och låsinsatser (enligt DIN 18 252). Utförande ASSA och KESO/KABA förberett för halvprofilcylinder.
Material	Zinkgjutgods
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Lås	Utförande för lås: Förberedd för låsinsatser utförande A, inbyggnad av profilhalvcylindrar med totallängden 40 resp. 45 mm (enligt DIN 18 252) eller säkerhets- och tryckknappsinsatser med längden 40 mm
Passar för skåptyp	AX med 3-punktslåssystem TE TP underdelar TX CableNet
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,58 kg
Nettovikt	0.56
Bruttovikt	0.58
Tullvarukod	83024110
EAN	4028177938168
E-Number Sweden	E7238516

Features

ETIM 8	EC000327
ETIM 7.0	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

Approvals

Approvals	DNV-GL UL + C-UL - FTTA
-----------	----------------------------