

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2452.000

Låssystem Ergoform-S

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2452.000 - Låssystem Ergoform-S

För uppgradering till alternativa låssystem som halvprofilcylinder, säkerhetsinsats osv.

Features

Art. nr.	SZ 2452.000
Utförande	Standard
Produktbeskrivning	Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.
Material	Zinkgjutgods
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	Matt förnicklad
Lås	Utförande för lås: Förberedd för låsinsatser utförande A, inbyggnad av profilhalvcylindrar med totallängden 40 resp. 45 mm (enligt DIN 18 252) eller säkerhets- och tryckknappsinsatser med längden 40 mm
Passar för skåptyp	AE med 3-punkts lås Basis AE med 3-punkts lås Väggskåp AE med 3-punktslås TP underdelar Golvpulpet TP pulpetdörr TP universalpulpet AE med 3-punktslås rostfritt stål Basis AE med 3-punktslås rostfritt stål Golvpulpet pulpetdörr rostfritt stål
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,5 kg
Nettovikt	0.496
Bruttovikt	0.516
Tullvarukod	83024110
EAN	4028177023314
ETIM 8	EC000327

Features

ETIM 7.0	EC000327
----------	----------

ECLASS 8.0	27409217
------------	----------