

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2537.010 Minikomforthandtag

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2537.010 - Minikomforthandtag för AE med vridlås

Förberedd för inbyggnad av låsinsatser samt säkerhets- och tryckknappsinsatser med längd upp till 26,5 mm.

Features

Art. nr.	SZ 2537.010
Utförande	för låsinsatser
Produktbeskrivning	Anpassad för inbyggnad av låsinsatser eller vanliga profilhalvcylindrar 40 resp. 45 mm samt säkerhets- och tryckknappsinsatser.
Material	Zinkgjutgods
Färg	RAL 7035
Inbyggnadsmöjligheter	Handtagsmontage vertikalt vid skåpbredd från 380 mm Handtagsmontage horisontellt vid skåpbredd från 300 mm För skåp med höjd på minst 500 mm kan minikomforthandtaget endast monteras horisontellt vid den undre låspunkten För skåp med höjd på minst 600 mm kan minikomforthandtaget monteras vridet 180° vid den undre låspunkten i vertikal riktning
Passar för skåptyp	AE med vridlås Väggskåp AE med vridlås Basis AE med vridlås
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,506 kg
Nettovikt	0.48
Bruttovikt	0.5
Tullvarukod	83024110
EAN	4028177626645
ETIM 8	EC000327
ETIM 7.0	EC000327
ECLASS 8.0	27189266