

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2537.300

Minikomforthandtag AX

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2537.300 - Minikomforthandtag AX

Det upplåsta handtaget vrids för att öppna låset.

Features

Art. nr.	AX 2537.300
Utförande	för hänglås och låsinsatser
Produktbeskrivning	Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset. Förberedd för inbyggnad av halvprofilcylinder och låsinsatser (enligt DIN 18 252). Utförande ASSA och KESO/KABA förberett för halvprofilcylinder.
Material	Zinkgjutgods Plast
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Lås	Utförande för lås: Förberedd för låsinsatser utförande A, inbyggnad av profilhalvcylindrar med totallängden 40 resp. 45 mm (enligt DIN 18 252) eller säkerhets- och tryckknappsinsatser med längden 40 mm
Passar för skåptyp	AX med vridlås stålplåt AX IT med vridlås KX E-box VX deldörr CX pulpetmittel
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,324 kg
Nettovikt	0.32
Bruttovikt	0.324

Features

Tullvarukod	83024110
EAN	4028177938366
ETIM 8	EC000327
ETIM 7.0	EC000327
ECLASS 8.0	27189266

Approvals

Approvals	DNV-GL UL + C-UL - FTFA
-----------	----------------------------