

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.100

Plåtfläns i metall

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2561.100 - Plåtfläns i metall med metrisk förprägling

Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel, kapslingsklass IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedtill.

Features

Art. nr.	SZ 2561.100
Produktbeskrivning	Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar	9 x M20 4 x M25 2 x M32
Dimension	Bredd: 330 mm Djup: 90 mm
Passar för	Skåptyp: AE
Plåtfläns	Storlek: 3
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedan
Number knockouts	9 4 2
Metric diameter	M20 M25 M32
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,36 kg
Nettovikt	0.31
Bruttovikt	0.356
Tullvarukod	73269098

Features

EAN	4028177390850
E-Number Sweden	E3404795
ETIM 8	EC000211
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421