

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2571.100 Plåtfläns i metall

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2571.100 - Plåtfläns i metall med metrisk förprägling, för AX

Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.

Features

Art. nr.	AX 2571.100
Produktbeskrivning	Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar	2 x M12 2 x M16 9 x M20 5 x M25 1 x M32 1 x M40
Dimension	Bredd: 256 mm Djup: 149 mm
Passar för	Skåptyp: AX
Plåtfläns	Storlek: 1
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66 vid korrekt montage
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 12K
Number knockouts	2 2 9 5 1 1

Features

Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,6 kg
Nettovikt	0.46
Bruttovikt	0.469
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177925304
E-Number Sweden	E3465295
ETIM 8	EC000211
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------