


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2573.000

Elastisk klämprofil

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2573.000 - Elastisk klämprofil

För tätning av kabelinföring mellan golvplåtarna, särskilt lämplig för identiska kabeltvärsnitt.

Features

Art. nr.	SZ 2573.000
Produktbeskrivning	För tätning av kabelinföring mellan golvplåtar. Särskilt lämplig för identiska kabeltvärsnitt.
Material	Polyuretanskum Tvärsnittsarea: 30 x 30 mm
Längd	3 m
Passar för	Skåptyp: VX Skåptyp: TS Skåptyp: TP
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55 vid korrekt montage
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,12 kg
Nettovikt	0.11
Bruttovikt	0.133
Tullvarukod	39199080
EAN	4028177028234
ETIM 8	EC002625
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234