


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2820.121

Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 100 mm

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2820.121 - Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 100 mm för AX

Sockelhörndel med stor öppning för optimal tillgång till skruvstället. Kan täckas över med en hörnkåpa av plast.

Features

Art. nr.	AX 2820.121
Produktbeskrivning	Sockelhörndel med stor öppning för optimal tillgång till skruvstället. Kan täckas över med en hörnkåpa av plast.
Material	Sockelhörndel: Stålblåt Sockelplåt fram/bak: Stålblåt Hörnskydd: Plast
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	4 sockelhörndelar, 100 mm höga 4 hörntäcklistor 2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Sockelplåtar, för sidoavslutning av en sockelenhet Components of the 1st generation of the base/plinth system cannot be combined with components of the 2nd generation
Dimension	Höjd: 100 mm
Passar för	Skåptyp: AX Bredd: = 1.200 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
Förpackningsenhet	2 st.
Vikt/förp.	3,33 kg
Nettovikt	6.59
Bruttovikt	6.66

Features

Tullvarukod	94039910
EAN	4028177942578
ETIM 8	EC000721
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------