

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3120.200 Varvtalsregulator

State: 2024-10-19 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3120.200 - Varvtalsregulator för filterfläkt och luft-luft värmeväxlare

Temperaturberoende varvtalsreglering för anpassning av kylbehovet med lägre ljud och lägre strömförbrukning vid dellast.

Features

Art. nr.	SK 3120.200
Produktbeskrivning	Temperaturberoende varvtalsreglering för anpassning av kylbehovet med lägre ljud och lägre strömförbrukning som bonus.
Tekniska data	Montage på 35 mm DIN-skena EN 50 022 Fassnitt med microcontroller Max. fläkteffekt 300 W eller 2 A
Leveransens omfattning	Varvtalsregulator NTC-sensor, längd 1,80 m
Varvtal	100 %
Observera:	Endast för 1-fasiga AC-motorer resp. -aggregat Ej lämpad för EC-motorer
Dimension	Bredd: 105 mm Höjd: 90,5 mm Djup: 60,2 mm
Inställningsområde	20 °C...55 °C
Märkspänning	100 V - 230 V
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,36 kg
Nettovikt	0.359
Bruttovikt	0.39
Tullvarukod	90321020
EAN	4028177631441
E-Number Sweden	E7239754

Features

ETIM 8	EC000256
ETIM 7.0	EC000256
ECLASS 8.0	27142320

Approvals

Approvals	UR
Certificates	EAC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK