

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3140.140

## Takfläkt, takventilation

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3140.140 - Takfläkt, takventilation

Den nya generationens takfläktar är ett system för alla storlekar: det enda som behövs är ett montagehål för alla effektklasser. De ger hög verkningsgrad tack vare luftstyrningen med låga tryckförluster och den höga kapslingsklassen IP54 uppnås genom ett innovativt klämfäste.

## Features

Art. nr.	SK 3140.140
Utförande	takmontage
Produktbeskrivning	Takfläktar med hög kapslingsklass och flexibelt montage inifrån eller utifrån.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
Fläkt	Radiell, 3-fasmotor
Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)	Vid 50 Hz: 800 m <sup>3</sup> /h Vid 60 Hz: 853 m <sup>3</sup> /h
Lufteffekt friblåsande (utan filtermattor)	Vid 50 Hz: 863 m <sup>3</sup> /h Vid 60 Hz: 942 m <sup>3</sup> /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243200: 555/565 m <sup>3</sup> /h 2 x 3243200: 660/685 m <sup>3</sup> /h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243200: 575/600 m <sup>3</sup> /h
Märkspänning	380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 98 W Vid 60 Hz: 130 W
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,17 A Vid 60 Hz: 0,2 A

# Features

Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 133 mm Djup: 400 mm
Montagedjup	34,6 mm
Montagehålbild	Hålets bredd: 258 mm Hålets djup: 258 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 21 utan filtermatta IP 54 inkl. veckfilter
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12
Observera:	För höjning av kapslingsklassen till IP55 kan en flockfiberfiltermatta användas (se tillbehör). För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
Livslängd fläkt (L10, 40 °C)	Vid 50 Hz: 63.500 h Vid 60 Hz: 61.500 h
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Ljudnivå	Vid 50 Hz: 56 dB(A) Vid 60 Hz: 58 dB(A)
Vikt/förp.	6 kg
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6
Bruttovikt	6.02
Tullvarukod	84145915
EAN	4028177709133
ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Approvals

---

Approvals

CSA  
IEC CB  
TÜV-testad säkerhet  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR (recognized)

---

Explanations

Konformitetsförklaring  
Konformitetsförklaring UK