


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3140.500

Takfläkt

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3140.500 - Takfläkt med EC-teknologi

Den nya generationens takfläktar i EC-varianten är ett system för alla storlekar: det enda som behövs är ett montagehål för alla effektklasser. De ger hög verkningsgrad tack vare luftstyrningen med låga tryckförluster och den höga kapslingsklassen IP54 uppnås genom ett innovativt klämfäste. Med styrningsgränssnittet som är integrerat som standard, med utgång för hastighetssignal, kan fläkten aktiveras samt varvtalet och funktionen övervakas.

Features

| | |
|--|--|
| Art. nr. | SK 3140.500 |
| Utförande | takmontage null |
| Produktbeskrivning | Takfläktar med energieffektivt och kraftfullt utförande. Med styrningsgränssnittet som är integrerat som standard, med utgång för hastighetssignal, kan fläkten aktiveras samt fläktvarvtalet och -funktionen övervakas. |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter |
| Fläkt | Radiell, EC-motor |
| Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter) | Vid 50 Hz: 976 m ³ /h Vid 60 Hz: 976 m ³ /h |
| Lufteffekt friblåsande (utan filtermattor) | Vid 50 Hz: 1.069 m ³ /h Vid 60 Hz: 1.069 m ³ /h |
| Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243200: 690 m ³ /h 2 x 3243200: 830 m ³ /h |
| Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243200: 690 m ³ /h |
| Märkspänning | 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Märkeffekt Pel | Vid 50 Hz: 129 W Vid 60 Hz: 129 W |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Märkström max. | Vid 50 Hz: 1 A Vid 60 Hz: 1 A |
| Dimension | Bredd: 400 mm Höjd: 133 mm Djup: 400 mm |
| Montagedjup | 34,6 mm |
| Montagehålbild | Hålets bredd: 258 mm Hålets djup: 258 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 21 utan filtermatta IP 54 inkl. veckfilter |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 12 |
| Styrningsgränssnitt | Yes |
| Försäkring | Automatsäkring/smältsäkring: 3 A |
| Observera: | För höjning av kapslingsklassen till IP55 kan en flockfiberfiltermatta användas (se tillbehör). För en ännu mer energisnål drift eller för övervakning av fläkten rekommenderas varvtalsregulatorn EC |
| Livslängd fläkt (L10, 40 °C) | Vid 50 Hz: 84.000 h Vid 60 Hz: 84.000 h |
| Driftstemperatur | -20 °C...55 °C |
| Förvaringstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Ljudnivå | Vid 50 Hz: 60 dB(A) Vid 60 Hz: 60 dB(A) |
| Vikt/förp. | 5,6 kg |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 5.6 |
| Bruttovikt | 5.82 |
| Tullvarukod | 84145915 |
| EAN | 4028177709126 |
| ETIM 8 | EC000320 |

Features

| | |
|------------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Approvals

| | |
|-----------|--|
| Approvals | CSA TÜV-testad säkerhet UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|-----------|--|

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |
|--------------|---|