

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3210.504**

**Luft-vatten värmväxlare**

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3210.504 - Luft-vatten värmeväxlare takmontage

För montage på takytan. Kyleffekt 1,87–4 kW. Kapslingsklass som standard IP 55. Särskilt lämpad för användning i tuffa miljöer. Flexibla möjligheter för vattenanslutning.

## Features

Art. nr.	SK 3210.504
Utförande	Vattenledande delar i rostfritt stål (1.4571)
Produktbeskrivning	För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Luft/vatten värmeväxlaren monteras på taket till ett apparatskåp med flexibla möjligheter för vattenanslutning.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Anslutningsklart (kontaktdon) Håltagningsmall Tätningmatta Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt	L 35 W 10 vid 400 l/h: 3 kW
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 100 W Vid 60 Hz: 120 W
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,44 A Vid 60 Hz: 0,5 A
Tillåtet driftstryck (p max.)	1 - 10 bar
Anslutningstyp (elektrisk)	Kontaktdon
Inkopplingstid	100 %
Kylmedium	Vatten (för specifikation, se Internet)
Vattningångstemperatur	1 °C...30 °C
Vattenanslutningar	½" slangkoppling G ¾" AG
Temperaturreglering	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)

# Features

Driftstemperatur	1 °C...70 °C
Dimension	Bredd: 597 mm Höjd: 417 mm Djup: 475 mm
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran
Kapslingsklass	IP 65 på begäran
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
Inställningsområde	20 °C...55 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	25,5 kg
Nettovikt	34.7
Bruttovikt	37
Tullvarukod	84158300
EAN	4028177430020
ETIM 8	EC002515
ETIM 7.0	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

# Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------