

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.200 Utblåsningsfilter

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.200 - Utblåsningsfilter Standard

För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.



Features

Art. nr.	SK 3238.200
Produktbeskrivning	För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
Material	ABS
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Utblåsningsfilter Flockfiberfiltermatta
Montagehålbild	Hålets bredd: 124 mm Håltagningshöjd: 124 mm
Passar till art. nr.	SK 3238.1xx
Dimension	Bredd: 148,5 mm Höjd: 148,5 mm Djup: 24 mm
Kapslingsklass NEMA	Typ 1 med veckfilter Typ 12 med flockfiberfiltermatta Typ 3 Type 3R Type 4 Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter IP55 med veckfilter och absorberingsmatta IP56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Vikt/förp.	0,18 kg
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0.17
Bruttovikt	0.18
Tullvarukod	39269097
EAN	4028177651739
E-Number Sweden	E3404349
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC
Explanations	Konformitetsförklaring