

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.200 Utblåsningsfilter

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.200 - Utblåsningsfilter Standard

För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.



## Features

Art. nr.	SK 3243.200
Produktbeskrivning	För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
Material	ABS
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Utblåsningsfilter Flockfiberfiltermatta
Montagehålbild	Hålets bredd: 292 mm Håltagningshöjd: 292 mm
Passar till art. nr.	SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Dimension	Bredd: 323 mm Höjd: 323 mm Djup: 25 mm
Kapslingsklass NEMA	Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter Typ 3 Type 3R Type 4 Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter IP55 med veckfilter och absorberingsmatta IP56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv

# Features

---

Vikt/förp.	0,84 kg
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0.737
Bruttovikt	0.82
Tullvarukod	39269097
EAN	4028177652149
E-Number Sweden	E3404362
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Approvals

---

Approvals	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC
Explanations	Konformitetsförklaring