


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3341.115 Fläktchassin för 482,6 mm (19")

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3341.115 - Fläktchassin för 482,6 mm (19") Lufteffekt 320–480 m<sup>3</sup>/h

Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.

## Features

Art. nr.	SK 3341.115
Produktbeskrivning	Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Anslutningsklar enhet Inkl. klämlist och fastsättningsmaterial
Lufteffekt (friblåsande)	480 m <sup>3</sup> /h
Märkspänning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,69 A Vid 60 Hz: 0,69 A
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
Dimension	Bredd: 482,6 mm Höjd: 44 mm Djup: 200 mm
Fläktarnas axelavstånd	85 mm
Antal fläktar	3
Ljudnivå	Vid 50 Hz: 52 dB(A)
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	2 kg
Nettovikt	2

# Features

---

Bruttovikt	2.74
Tullvarukod	84145915
EAN	4028177041479
ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK