

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3374.544

Luft-vatten värmväxlare

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3374.544 - Luft-vatten värmeväxlare väggmontage

Effektklasser 375–5000 W. För tuffa miljöer. Bekväma monteringsmöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.



Features

Art. nr.	SK 3374.544
Utförande	Vattenledande delar i rostfritt stål (1.4571)
Produktbeskrivning	För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Bekväma monteringsmöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Anslutningsklar Håltagningsmall Tättnings- och fastsättningsmaterial
Total kyleffekt	L 35 W 10 vid 400 l/h: 2,8 kW
Märkspänning	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 169 W Vid 60 Hz: 232 W
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,35 A Vid 60 Hz: 0,45 A
Tillåtet driftstryck (p max.)	1 - 10 bar
Inkopplingstid	100 %
Kylmedium	Vatten (för specifikation, se Internet)
Vattningångstemperatur	1 °C...30 °C

Features

Vattenanslutningar	½" slangkoppling G ¾" AG
Temperaturreglering	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	1 °C...70 °C
Observera:	Inbyggd backventil vid utförande med e-Comfort controller
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 950 mm Djup: 145 mm
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran
Inställningsområde	20 °C...55 °C
Försäkring	Trafoskydds brytare: 3,5...5 A
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	20 kg
Nettovikt	25
Bruttovikt	26.1
Tullvarukod	84158300
EAN	4028177496149
ETIM 8	EC002515
ETIM 7.0	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Approvals

Approvals

Approvals

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)