

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3439.010 Anslutningsadapter

State: 2024-07-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3439.010 - Anslutningsadapter

För skensystem med 60 mm centrumavstånd.

## Features

Art. nr.	SV 3439.010
Material	Övertäckning: ABS Chassin: Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT) Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Märkström max.	600 A
Märkspänning	690 V, 3~
Kabelutgång	uppe/nedtill
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning. Märkspänningen vid DC-användning beror på samlingsskenornas placering i samlingsskenehållare 9340.050/9341.050/9342.050
Antal poler	3-polig
Dimension	Bredd: 180 mm Höjd: 247 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	24 x 21 mm
Anslutning av rundledare, flertrådig	35 - 240 mm <sup>2</sup>
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	4,56 kg
Kopparandel (kg/st)	0.732
Tullvarukod	85369010

# Features

---

EAN	4028177236295
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Approvals

---

Approvals	ABS
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK