

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.285 Stort skåp

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.285 - Stort skåp HD

customized lösningSystemskåpet HD är den påbyggnadsbara storskåpslösningen för hygieniskt känsliga områden som är föremål för regelbunden rengöring.



Features

Art. nr.	HD 4000.285
Material	Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600 Montageplåt: Stålplåt
Ytbehandling	Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm Montageplåt: förzinkad Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010)
Leveransens omfattning	Skåpram med påsvetsat bakstycke/bottenplåt Dörr med intryckt tätning På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster Montageplåt Iskruvat mellanstöd
Alternativ	Underkonstruktion HD med nivåjustering
Dimension	Bredd: 1.200 mm Höjd: 1.800 mm Djup: 500 mm
Mått för montageplåt (B × H)	1.099 mm x 1.696 mm
Dörröppningsvinkel	125°
IK-kod	IK08

Features

Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4X Typ 12
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	177 kg
Nettovikt	148
Bruttovikt	149
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177967960
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------