


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.738

Ändhylsor

State: 2024-06-30 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.738 - Ändhylsor lös

Med plastkragar.

Features

Art. nr.	AS 4050.738
Produktbeskrivning	Med plastkragar.
Tekniska data	Värmetålig upp till 105 °C
Material	E-Cu, galvaniskt förzinkad Plastkrage: Polypropylen
Färg	grå
Längd	12 mm
AWG	18
Inre diameter	2,8 mm
För tvärsnitt	0,75 mm ²
DIN-färgkod	Yes
Observera:	UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin. Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Standarder	AEH DIN 46228
Passar till art. nr.	4051.205 4051.210
Levererat utförande	lös (10 förp á 100 st)
Förpackningsenhet	1 000 st.
Vikt/förp.	0,129 kg
Tullvarukod	85369010
EAN	4028177805064
ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

UR