

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.528

Splitter hålstans rund

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.528 - Splitter hålstans rund för stålplåt, med 3-delad uppdelning

För utstansning av runda hål

Features

Art. nr.	AS 4055.528
Utförande	Med 3-delad indelning
Produktbeskrivning	
Leveransens omfattning	Matris Dyna
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt	2 mm
Ø-stans	28,3 mm
Observera:	Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas Se Splitter hålstans, rund, rostfritt stål för fler mått
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Dragskruv (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Hydraulisk dragskruv Ø	9,5 mm 19 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,143 kg
Nettovikt	0.143
Bruttovikt	0.167
Tullvarukod	82073010
EAN	4028177808690
ETIM 8	EC000156

Features

ETIM 7.0	EC000156
----------	----------

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------