

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.580

Splitter hålstanssats M16 till M40

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.580 - Splitter hålstanssats M16 till M40 för stålplåt, med 3-delad uppdelning

För utstansning av runda hål

Features

Art. nr.	AS 4055.580
Utförande	Med 3-delad indelning
Produktbeskrivning	För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning	5 stansar 5 dynor Plastfodral
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-stans	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
För gänga	M16 M20 M25 M32 M40
Observera:	Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas

Features

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	1 kg
Nettovikt	1
Bruttovikt	1.039
Tullvarukod	82034000
EAN	4028177808836
ETIM 8	EC002121
ETIM 7.0	EC002121
ECLASS 8.0	21044719