

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

Splitter hålstanssats M12 till M40

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.581 - Splitter hålstanssats M12 till M40 för stålplåt, med 3-delad uppdelning

För utstansning av runda hål

Features

Art. nr.	AS 4055.581
Utförande	Med 3-delad indelning
Produktbeskrivning	För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning	6 stansar 6 dynor Dragskruv med kullager Ø 6 × 40 mm Dragskruv med kullager Ø 9,5 × 50 mm Dragskruv med kullager Ø 19 × 55 mm HSS borrar Ø 10 mm 1 burk glidpasta Plastfodral
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-stans	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

Features

För gänga	M12 M16 M20 M25 M32 M40
-----------	--

Observera:	Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
------------	---

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
--	--

Förpackningsenhet	1 st.
-------------------	-------

Vikt/förp.	2,28 kg
------------	---------

Nettovikt	2.2
-----------	-----

Bruttovikt	2.256
------------	-------

Tullvarukod	82073010
-------------	----------

EAN	4028177808843
-----	---------------

ETIM 8	EC002121
--------	----------

ETIM 7.0	EC002121
----------	----------

ECLASS 8.0	21044719
------------	----------
