


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4127.010 Dörrkontakt

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4127.010 - Dörrkontakt

med inbyggnadstillbehör, med eller utan anslutningskabel.

Features

Art. nr.	SZ 4127.010
Utförande	utan anslutningsledning
Observera:	För inbyggnad av VX IT enbart tillsammans med VX montagevinkel för dörrkontakt
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	6000 V AC
Märkisolationsspänning	400 V AC
Inbyggnadsmöjligheter	för systembelysning LED för standard- och komfortbelysning utan inbyggd dörrbrytare för kylaggregat och luft-vatten värmeväxlare
Elektrisk anslutning	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Märkspänning	400 V
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 40
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,075 kg
Nettovikt	0.068
Bruttovikt	0.076
Tullvarukod	85365080
EAN	4028177497740
E-Number Sweden	E3404494
ETIM 8	EC002626

Features

ETIM 7.0	EC002626
----------	----------

ECLASS 8.0	27189266
------------	----------

Approvals

Approvals	CQC-CCC CSA UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------------------------

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---