

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4138.150 Standardbelysning

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4138.150 - Standardbelysning

Försörjningsspänning: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

## Features

Art. nr.	SZ 4138.150
Utförande	med dörrkontakt
Leveransens omfattning	Standardbelysning Belysning Inkl. fastsättningsmaterial Integrerad dörrkontakt
Märkeffekt	14 W
Ballast	Magnetisk förkopplingsapparat
Anslutningsmöjligheter	Inmatning via kontaktdon Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader)
Integrerad dörrkontakt	Yes
Belysning	Lysrör, sockel G13
Kapslingsklass	I (skyddsledare)
Brytare (typ)	Integrerad, på/av/dörrkontaktsdrift
Belysningens montage typ	Skruv
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	500 V AC
Märkisolationsspänning	500 V DC/1 sek
Inbyggnadsmöjligheter	TS horisontalprofil från takram: direkt TS, SE vertikalprofil: med adaptervinkel TS SE-profiler fram och bak på takramen: med adaptervinkel TS SE-profiler på sidan av takramen: direkt

# Features

---

Dimension	Bredd: 452 mm Höjd: 117 mm Djup: 50 mm
Driftstemperatur	-15 °C...45 °C
Uttagskontakter	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Förvaringstemperatur	-20 °C...70 °C
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz
Utförande på uttag	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	1,84 kg
Nettovikt	1.5
Bruttovikt	1.619
Tullvarukod	94054990
EAN	4028177320710
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------