

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 4650.150 PC-skåpsystem

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 4650.150 - PC-skåpsystem Rostfritt stål

PC-skåpsystem på basis av VX SE av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304). Identisk konstruktionsprincip som PC i stålplåt. Praktisk bakdörr ger enkel åtkomst för servicearbeten. Kraftigt säkerhetslock genom formade sidogavlar och tak samt infällt glasdörrlås och låsbar tangentbordslåda.

Features

Art. nr.	PC 4650.150
Utförande	Rostfritt stål med glasdörr upptill, tangentbordslåda och hyllplan
Material	Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Dörr på baksidan: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Monitorfält: Säkerhetsglas, 4 mm
Ytbehandling	Streckslipat, korn 400
Leveransens omfattning	Slutet skåp uppe och på sidan Dörr på baksidan med stånglås Glasdörr upptill, med låsmekanism på insidan Hyllplan Utdragbart tangentbord med uppfällbar front för avlastning av handflatan och stödyta för musmatta Låsinsats, lås nr 3524 E Dörr nedtill med stånglås Bottenplåtar, delade
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.600 mm Djup: 630 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	115 kg

Features

Nettovikt	98.5
Bruttovikt	100.8
EAN	4028177959491
ETIM 8	EC002502
ETIM 7.0	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

Approvals

Certificates	Ytbehandling
Explanations	Konformitetsförklaring