


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.337

# Bottenplåtsats, flerdelad, sluten

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.337 - Bottenplåtsats, flerdelad, sluten för VX IT

Flerdelad sats bottenplåtar bestående av slutna bottenplåtsmoduler och skjutplåt för kabelinföring.

## Features

Art. nr.	VX 5301.337
Produktbeskrivning	Flerdelad sats bottenplåtar bestående av slutna bottenplåtsmoduler och skjutplåt för kabelinföring. Den slutna bottenplåtsmodulen, djup 237,5 mm, kan som alternativ bytas ut mot bottenplåtsmoduler för kabelinföring.
Fördelar	Ordningsföljd för de enskilda modulerna kan väljas fritt
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Sats bottenplåtar Tätningband Inkl. fastsättningsmaterial 1 bottenplåtsmodul, slutna, djup: 75 mm 2 bottenplåtsmoduler, slutna, djup: 237,5 mm 1 skjutplåt, djup: 115 mm
Passar för	Skåptyp: VX IT Bredd: = 800 mm Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	6,32 kg
Nettovikt	6.42
Bruttovikt	6.44
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	24,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177950894

# Features

---

ETIM 7.0	EC002620
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------