

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.518 Rullmodul

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.518 - Rullmodul för VX, VX IT

För enkel förflyttning direkt på användningsplatsen, även av redan bestyckade skåp.

## Features

Art. nr.	VX 5301.518
Produktbeskrivning	För mobil användning, även av färdigutrustade skåp. Hjulmodulen skruvas fast på stativet direkt under bottenramen och lämpar sig för transport av demonterade skåp på jämnt underlag och i byggnader.
Leveransens omfattning	1 transportmodul med 2 styrrullar 1 transportmodul med 2 transporthjul, fasta Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 756 mm Höjd: 203 mm Djup: 79 mm
Montagekrav	Bottenområdet måste vara öppet vid montagepunkterna
Passar för	Skåptyp: VX: = 800 mm Skåptyp: VX IT
Belastning	Max. tillåten last: statisk 15000 N Max. tillåten last: dynamisk 10000 N
Observera:	Den maximala tillåtna belastningen (dynamisk) på 10000 N gäller vid rullande transport på jämnt underlag.
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	12,12 kg
Nettovikt	11.5
Bruttovikt	12.12
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177952515
E-Number Sweden	E7282571
ETIM 7.0	EC002621
ECLASS 8.0	27189262