

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5380.830

# Kabelrangerskåp VX IT

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5380.830 - Kabelrangerskåp VX IT

För dragning, fastsättning och förvaring av kablar eller som tomt skåp vid ojämna LCP-installationer.

## Features

Art. nr.	VX 5380.830
Produktbeskrivning	För dragning, fastsättning och förvaring av kablar eller som tomt skåp vid ojämna LCP-installationer (Liquid Cooling Package).
Fördelar	Smidig förvaring av överflödig kabellängd och strukturerad kabelhantering
Användningsområden	Som kabelrangerutrymme mellan fullt bestyckade nätverks- och serverrack Som tomt skåp för symmetrisk utjämning i kalla/varma Aisle Containments vid ojämnt antal LCP i två skåprader Som platshållare för enkel komplettering av LCP-installationer i efterhand
Material	Stålplåt Aluminium
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour	RAL 7035
Färg	Skåp: RAL 7035 Front: RAL 9005
Leveransens omfattning	Skåpstomme med fram- och bakdörr Aluminiumdörr fram, försluten med svart designplåt, 180° gångjärn Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E 2 tak-/bottenplåtar, med hål för kabelinföring med borstlister Tre VX systemchassi vardera monterade till vänster och höger
Dimension	Bredd: 300 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 1.000 mm

# Features

---

Utförande	Kabelrangerutrymme
Observera:	För uppställning i början/slutet av en skåprad behövs en sidogavel
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	90
Bruttovikt	90
EAN	4028177950153
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

# Approvals

---

Certificates	Ytbehandling
Explanations	Konformitetsförklaring