


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.625

## Hyllplan 2 HE, fast inbyggning

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.625 - Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad

Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad i 19"-systemhållning Max. last: 25 kg.



## Features

Art. nr.	DK 5501.625
Utförande	i tummått
Produktbeskrivning	För montage på en 19"-profilskena.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Belastning	25 kg ytlast, statisk
Observera:	Kan inte kombineras med teleskopskenor.
Dimension	Bredd: 482,6 mm Djup: 400 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	3 kg
Nettovikt	3.297
Bruttovikt	3.52
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	73269098

# Features

---

EAN	4028177679061
E-Number Sweden	E7239586
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

---