

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.151

Nätverks-/serverskåp TS IT

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.151 - Nätverks-/serverskåp TS IT med glasdörr, förmonterad, med 19"-montageram

TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. Ändamålsenlig utrustning och förmontage ingår. 19" inre utbyggnad med 19"-montageram ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.

Features

Art. nr.	DK 5507.151
Material	Stålplåt Aluminium Sockelhörndel: Stålplåt Sockelplåt fram/bak: Stålplåt Hörn- och skarvtäcklist Plast Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: doppgrunderad Dörrar, tak och sidogavlar: doppgrunderade och pulverlackerade
Basic color	RAL 7035
Färg	Skåpram och platta detaljer: RAL 7035 Inre utbyggnad, sockel: RAL 9005

Features

Leveransens omfattning	<p>Skåpstomme TS 8 med dörrar, takplåt, sockel och sidogavlar</p> <p>Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn</p> <p>Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E</p> <p>Två 482,6 mm (19") monteraramar, fram- och baktill, djupvariabel</p> <p>Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.</p> <p>Anslutningstillbehör för potentialutjämning med central jordningspunkt, förmonterad</p> <p>12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)</p> <p>50 torxskravar, ledande (medföljer)</p> <p>Golvfäste</p> <p>Bottenplåt monterad som täckplåt på framsidan</p> <p>Sockelsystem VX, 100 mm, ventilerade</p> <p>Hörndelar och täckplåtar, på sidan, fastskruvade</p> <p>Täckplåtar för fram- och baksida samt hörn- och ihopbyggnadsskydd medföljer</p> <p>Sidogavlar, endelade, låsbara</p> <p>4 nivåfötter M12 inkl. sockeladapter (medföljer)</p> <p>4 kabelavlastningsskenor (hammarhuvud) för yttre montageplan, passar skåpdjupet (medföljer)</p> <p>10 kabelföringsbyglar, metall, 125×65 mm (medföljer)</p> <p>IPPC-pall</p> <p>Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinföring i djupled på sidan och täckt håll för fläktplåt</p> <p>Stålplåtsdörr bak, stängd, vertikalt delad, 180° gångjärn</p>
Dimension	<p>Bredd: 800 mm</p> <p>Höjd: 2.000 mm</p> <p>Djup: 800 mm</p>
Höjdenheter	42 HE
Höjdenheter	42 HE
Höjd inkl. sockel	2 100 mm
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak	147 mm / 105 mm
Profilavstånd (vid leverans)	545 mm
Utförande 19"-plan	19"-montageram (482,6 mm)

Features

Belastning	15 000 N
Observera:	Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	163 kg
Nettovikt	156.6
Bruttovikt	163
EAN	4028177705791
E-Number Sweden	E7239901
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Ytbehandling
Explanations	Konformitetsförklaring