


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5514.181

Nätverks-/serverskåp TS IT

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5514.181 - Nätverks-/serverskåp TS IT med ventilerad dörr, med 19"-montageram

TS IT, ventilerat, för rumsklimatisering. 19" inre utbyggnad med 19"-montageram ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.

Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | DK 5514.181 |
| Material | Stålplåt Aluminium |
| Ytbehandling | Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: doppgrunderad Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade |
| General colour | RAL 7035 |
| Färg | Skåpram och platta detaljer: RAL 7035 Inre utbyggnad, ventilationsgaller: RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt Aluminium stålplåtsdörr fram, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %), 180° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E Två 482,6 mm (19") montageramar, fram- och baktill, djupvariabel Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag. Anslutningstillbehör för potentialutjämning med jordningspunkt (medföljer) 12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer) 50 torxskravar, ledande (medföljer) IPPC-pall Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinföring i djupled på sidan och täckt hål för fläktplåt Stålplåtsdörr bak, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %, vertikalt delad, 180° gångjärn |

Features

| | |
|---|--|
| Dimension | Bredd: 800 mm Höjd: 2.200 mm Djup: 1.000 mm |
| Höjdenheter | 47 HE |
| Höjdenheter | 47 HE |
| Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak | 87 mm / 165 mm |
| Profilavstånd (vid leverans) | 745 mm |
| Design doors | ventilerad |
| Utförande 19"-plan | 19"-montageram (482,6 mm) |
| Belastning | 15 000 N |
| Observera: | Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning |
| Grundmaterial | Aluminium |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Vikt/förp. | 101,8 kg |
| Nettovikt | 96.7 |
| Bruttovikt | 101.8 |
| EAN | 4028177706590 |
| E-Number Sweden | E7239930 |
| ETIM 7.0 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Ytbehandling |
| Explanations | Konformitetsförklaring |