


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5515.131

Nätverks-/serverskåp TS IT

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5515.131 - Nätverks-/serverskåp TS IT med glasdörr, IP 55, med 19"-montageram

TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. 19" inre utbyggnad med 19"-montageram ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden och kapslingsklass upp till IP 55.

Features

Art. nr.	DK 5515.131
Material	Stålplåt Aluminium Glasdörr i aluminium med säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: doppgrunderad Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
Basic color	RAL 7035
Färg	Skåpram och platta detaljer: RAL 7035 Inre utbyggnad: RAL 9005
Leveransens omfattning	Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn Stålplåtsdörr bak, 180° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E Takplåt, 1-delad, stängd Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, slutet Två 482,6 mm (19") monteringsramar, fram- och baktill, djupvariabel Ihopbyggnadstättning och tätningssats för bottenplåtar (medföljer) Anslutningstillbehör för potentialutjämning med jordningspunkt (medföljer) 12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer) 50 torxskravar, ledande (medföljer) IPPC-pall
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 2.200 mm Djup: 1.200 mm

Features

Höjdenheter	47 HE
Höjdenheter	47 HE
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak	144 mm / 308 mm
Profilavstånd (vid leverans)	745 mm
Design doors	sluten, IP 55
Utförande 19"-plan	19"-montageram (482,6 mm)
Belastning	15 000 N
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55 endast i kombination med ihopbyggnadstättning eller fastskruvade sidogavlar
Observera:	Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning Vid skåp med höjd och djup 2000x1200 mm / 2200x1000 mm / 2200x1200 mm finns passande sidogavlar som tillval och levereras monterade på skåpet
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	1 st.
EAN	4028177706286
E-Number Sweden	E7239866
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Ytbehandling Kapslingsklass
Explanations	Konformitetsförklaring