

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5527.790

## Nätverks-/serverskåp TS IT

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5527.790 - Nätverks-/serverskåp TS IT med glasdörr, IP 55, tomt skåp

TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. Utan 19" inre utbyggnad, som tomt skåp för individuell utbyggnad i olika måttvarianter och med kapslingsklass upp till IP 55.

## Features

|                        |   |
|------------------------|---|
| Art. nr.               | DK 5527.790   |
| Material               | Stålplåt<br>Aluminium   |
| Ytbehandling           | Skåpstomme: Doppgrunderad<br>Inre utbyggnad: doppgrunderad<br>Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade   |
| General colour         | RAL 7035  |
| Färg                   | Skåpram och platta detaljer: RAL 7035   |
| Leveransens omfattning | Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt<br>Aluminium glasdörr fram (180°)<br>Stålplåtsdörr bak, 180° gångjärn<br>Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E<br>Takplåt, 1-delad, stängd<br>Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten<br>Ihopbyggnadstätning och tätningssats för bottenplåtar (medföljer)<br>Anslutningstillbehör för potentialutjämning med jordningspunkt (medföljer)<br>12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)<br>50 torxsruvar, ledande (medföljer)<br>IPPC-pall |
| Dimension              | Bredd: 600 mm<br>Höjd: 1.800 mm<br>Djup: 600 mm   |
| Design doors           | sluten, IP 55   |
| Utförande 19"-plan     | utan 19" inre utbyggnad   |

# Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 endast i kombination med ihopbyggnadstätning eller fastskruvade sidogavlar  |
| Observera:                         | Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning<br>Vid skåp med höjd och djup 2000x1200 mm / 2200x1000 mm / 2200x1200 mm finns passande sidogavlar som tillval och levereras monterade på skåpet |
| Grundmaterial                      | Aluminium   |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.   |
| Vikt/förp.                         | 71 kg   |
| Nettovikt                          | 69  |
| Bruttovikt                         | 71  |
| EAN                                | 4028177703636   |
| E-Number Sweden                    | E7239936  |
| ETIM 7.0                           | EC002499  |
| ECLASS 8.0                         | 27180207  |

# Approvals

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)             |
| Certificates | Ytbehandling<br>Kapslingsklass |
| Explanations | Konformitetsförklaring         |