

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6501.020

Bärprofil CP 40, stål

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6501.020 - Bärprofil CP 40, stål sluten

Montage på anslutningskomponenterna med två klämskruvar.

Features

Art. nr.	CP 6501.020
Produktbeskrivning	Montage på förbindningskomponenterna genom två klämskruvar.
Material	Stålrör, pulverlackerat
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	bärprofil
Diameter	48,3 mm
Längd	1 000 mm
Materialtjocklek	4 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	4,2 kg
Nettovikt	4.7
Bruttovikt	4.72
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	16 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177262881
ETIM 7.0	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Approvals

Approvals

Explanations

Tillverkarens deklARATION