

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6535.010

## Manöverlåda med dörr

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6535.010 - Manöverlåda med dörr Rostfritt stål

Manöverlåda med dörr av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) med grepplister av livsmedelsäka plast. Kan kombineras med bärrarmssystem CP40, rostfritt stål.

## Features

Art. nr.	CP 6535.010
Utförande	Bärrarmsanslutning Ø 130 mm
Material	Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Grepplister: plast, blåfärgade
Ytbehandling	Streckslipt, korn 400
Basic color	Rostfritt stål
Färg	Grepplister: Liknar RAL 5002
Leveransens omfattning	Skåp slutet runt om Öppning och förstärkning för bärrarmssystem CP 40, rostfritt stål Lås med föringsplåt Dörr med tätningsram och grepplist på sidan Lås: 3 mm dubbellås
Dimension	Bredd: 300 mm Höjd: 300 mm Djup: 150 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 12
Observera:	Det går att byta bärrarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan 3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plasthanntag och T-handtag, utförande C
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Anmärkning om art. nr.	passande montageplåt 5050.432 med leveransförpackning 5050.507
Förpackningsenhet	1 st.

# Features

---

Vikt/förp.	6,3 kg
Nettovikt	5.985
Bruttovikt	6.3
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177220362
ETIM 7.0	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

# Approvals

---

Approvals	UL
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK