

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6538.010

Manöverlåda med dörr

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6538.010 - Manöverlåda med dörr Rostfritt stål

Manöverlåda med dörr av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) med grepplister av livsmedelsäka plast. Kan kombineras med bärarmssystem CP40, rostfritt stål.

Features

Art. nr.	CP 6538.010
Utförande	Bärarmsanslutning Ø 130 mm
Material	Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Grepplister: plast, blåfärgade
Ytbehandling	Streckslipt, korn 400
Basic color	Rostfritt stål
Färg	Grepplister: Liknar RAL 5002
Leveransens omfattning	Skåp slutet runt om Öppning och förstärkning för bärarmssystem CP 40, rostfritt stål Lås med föringsplåt Dörr med tätningsram och grepplist på sidan Lås: 3 mm dubbellås
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 400 mm Djup: 150 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 12
Observera:	Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan 3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plasthandtag och T-handtag, utförande C
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Anmärkning om art. nr.	passande montageplåt 5050.453 med leveransförpackning 5050.507
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Vikt/förp.	8,8 kg
------------	--------

Nettovikt	8.84
-----------	------

Bruttovikt	8.85
------------	------

Tullvarukod	94032080
-------------	----------

EAN	4028177220386
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002504
----------	----------

ECLASS 8.0	27180505
------------	----------

Approvals

Approvals	UL
-----------	----

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---