

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6681.000 Premium-Panel

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6681.000 - Premium-Panel Rostfritt stål

Premium-panel av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), tål högtrycksrengöring.

Features

Art. nr.	CP 6681.000
Utförande	Bärarmsanslutning Ø 130 mm
Fördelar	Klarar högtrycksrengöring: Tätningen ligger mellan två ytor och komprimeras optimalt tack vare att de skruvas ihop. Passar i hygienutrymmen: Förskruvning för höga krav inom livsmedelsbranschen. På insidan med plastpluggar eller på utsidan med sexkantskruvar.
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Ytbehandling	Streckslipat, korn 400
Dimension	Bredd: 530 mm Höjd: 360 mm Djup: 120 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66 IP X9
Passar för bärarmsanslutning	upptill resp. nertill (om skåpet vrids)
Cleanroom class	Luftrenhetsklass 1 enligt DIN EN ISO 14644-1
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	9,3 kg
Nettovikt	8.835
Bruttovikt	9.3
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177305656
ETIM 7.0	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK