

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6712.500

Pulpetmellandelar för 2-delad konstruktion

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6712.500 - Pulpetmellandelar för 2-delad konstruktion

Fyra bredder avslutar pulpetsystemet.

Features

Art. nr.	TP 6712.500
Material	Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp Lock med gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger Öppning för kabelgenomföring i skåpbotten
IK-kod	IK08
Grundmaterial	Stålplåt
Dimension	Bredd: 1.200 mm Höjd: 240 mm Djup: 732 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	46 kg
Nettovikt	38
Bruttovikt	40
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177554207
ETIM 7.0	EC000784

Features

ECLASS 8.0

27180504

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK