

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6730.330

## Delmontageplåtar, ihängbara

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6730.330 - Delmontageplåtar, ihängbara för TP, TS, VX SE

För inbyggnad i pulpetöver- och mellandel på systemskenor för inre utbyggnad.

## Features

Art. nr.	TP 6730.330
Produktbeskrivning	för enkelt montage på förmonterade fastsättningskruvar.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	pulpetöver- och mellandel på systemskenor för inre utbyggnad pulpetunderdel på sidan för djupmonterade systemchassin eller montageprofiler Andra apparatskåp, på skenor med hålning i 25 mm-raster
Observera:	Ihopbyggnad möjlig genom sidomässig förskruvning Maximal inbyggnadsbredd för delmontageplåtar = pulpetbredd minus 100 mm Vid TP behövs även skenan för inre utbyggnad TP
Dimension	Bredd: 500 mm Höjd: 437 mm
Passar för	Skåptyp: TP TS VX SE
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	4,8 kg
Nettovikt	4.6
Bruttovikt	4.78
PCF/PU (cradle-to-gate)	18,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared

# Features

---

Tullvarukod	73269098
EAN	4028177554481
ETIM 7.0	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

---