


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7119.140

Hyllplan 1 HE, fast inbyggning

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7119.140 - Hyllplan 1 HE, fast inbyggnad 19" systemhålning (482,6 mm)

482,6 mm (19")/535 mm (metriskt), förvaringsyta för små aktiva komponenter som t.ex. modem eller minihubbar i metriska plan eller plan i tummått, tillåten belastning: 10 kg.

Features

Art. nr.	DK 7119.140
Utförande	Utförande 19"
Produktbeskrivning	Den ideala förvaringsytan för små aktiva komponenter som t.ex. modem eller minihubbar.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Belastning	10 kg ytlast, statisk
Observera:	Kan inte kombineras med teleskopskenor. Fri utbyggnadshöjd inom HE ca 35 mm
Dimension	Bredd: 482,6 mm Djup: 140 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,835 kg
Nettovikt	0.781
Bruttovikt	0.881
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177221444
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261