

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7241.005

## Fiberkabelbox, justerbar i djupled

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7241.005 - Fiberkabelbox, justerbar i djupled

Används till inbyggnad av fiberkassetter.



## Features

Art. nr.	DK 7241.005
Produktbeskrivning	Fiberboxen för 19" (482,6 mm) är till för inbyggnad av fiberkassetter och kan monteras i alla nätverksskåp med 19"-skenor (482,6 mm) och som fiberavslutning eller -fördelning. Den variabla kassetthinbyggnaden görs genom en vridsäker inbyggnad av vanliga fiberkassetter. Det bakre utrymmet i fiberboxen är helt öppet för kabelinföring, som dammskydd finns en klämngummiprofil. Fiberkabeln kan fästas med buntband eller kabelhållare. Fiberboxen är justerbar i djupled upp till 100 mm inom 482,6 mm (19")-profilen. Dessutom kan fiberboxen demonteras framifrån ur 482,6 mm (19")-profilen. Två dragavlastningsklämmor och kabelföringsclips för fibrer ger en systemanpassad lösning för varje fiberkabeldragning.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Fiberbox Kabelföringsclips Kassettäckplåt Fastsättningstillbehör för patchpanelen
Number of splicing cassettes max	2
Observera:	Leverans utan patchpaneler och fiberkassett
Montagedjup	302 mm
Höjdenheter	1 HE

# Features

Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	3,355 kg
Nettovikt	3.155
Bruttovikt	3.355
PCF/PU (cradle-to-gate)	12,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177167049
ETIM 7.0	EC001130
ECLASS 8.0	19170113