


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7451.000

Litet LWL-fördelningsskåp

State: 2025-01-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7451.000 - Litet LWL-fördelningsskåp med montageplåt och fiberkassetthållare

LWL-fördelningsskåp av glasfiberförstärkt polykarbonat med montageplåt och PG förskruvningar. Kapslingsklass IP 66.

Features

Art. nr.	DK 7451.000
Fördelar	Montageplåt med variabelt montage för upp till två fiberkassetter (kassettbredd 92 till 120 mm) och integrerat vridskydd Skiljeplåt med kamlist för kabelavlastning, för täckning av fiberkassetten och montage av 2 patchpaneler Kabelföring genom förpräglade hål med kabelförskruvning (2 x 22,5 mm och 12 x 12,5 mm)
Material	Skåp med lock: Glasfiberfiberförstärkt polykarbonat Lockskruvar: Polyamid Tätningssluggar: Polyamid Inskummad PU-tätning
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med förpräglningar för kabelförskruvningar Gångjärnsförsett lock med tätning 2 plomberbara lockskruvar Tätningssluggar för väggfastsättning Montageplåt Skiljeplåt 12 kabelskruvkopplingar M12 x 1,5 En kabelskruvkoppling M20 x 1,5
Dimension	Bredd: 180 mm Höjd: 254 mm Djup: 90 mm
Max. fiberantal vid användning av patchpaneler	24
Grundmaterial	Polykarbonat
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1.52
Bruttovikt	1.76
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177130562
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
