

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.220 FlatBox

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.220 - FlatBox

Skåp i Flat-Pack-förpackning. Optimalt tillgänglig och flexibelt användbar som vägg- eller golvskåp.

Features

Art. nr.	DK 7507.220
Utförande	med 19"-montageram
Produktbeskrivning	Flexibelt användbar som vägg- eller golvskåp.
Fördelar	Snabbmontage utan verktyg Systemutbyggnad på öppen 19"-ställning
Material	Stålplåt Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp i Flat-Pack-förpackning 1 väggdel 2 grundhållare 2 tak-/bottenplåtar, med hål för kabelinföring med borstlistor 2 sidogavlar, avslutningsbara 1 glasdörr, avslutningsbar, säkerhetslåsning 3524 E, dörrupphängningssida kan väljas fritt Förbindningselement för verktygsfritt snabbmontage Jordningssats för systemenlig jordning av alla skåpsdelar 19"-montageram
Höjdenheter	21 HE
Dimension	Bredd: 700 mm Höjd: 1.025 mm Djup: 700 mm
Inbyggnadshöjd för komponenter	21 HE
Belastning	max. 750 N

Features

Observera:	Max. montagedjup: Djup – 58 mm till bakstycket Max. planavstånd vid två 19"-skenor: Djup –104 mm Dörröppningsvinkeln är max. 210°
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	53 kg
Nettovikt	49
Bruttovikt	51
PCF/PU (cradle-to-gate)	201,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177551480
E-Number Sweden	E7238408
ETIM 8	EC002500
ETIM 7.0	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Approvals

Explanations	Tillverkarens deklARATION
--------------	---------------------------