

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7545.000

Jordningskena, vertikal

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7545.000 - Jordningsskena, vertikal för VX, VX IT

Med medföljande jordningskablar kan patchpanelens kabelanslutningsbygel jordas stjärnpunktsformat, jordningsklämmorna är variabelt justerbara, strömbelastbarhet för skenan ca. 200 A.

Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | DK 7545.000 |
| Produktbeskrivning | Montage på 25 mm DIN-måttaster hos fördelare eller på 482,6 mm (19")-profilskenor är lätt möjligt. Med medföljande jordningsledare kan patchpanelens kabelanslutningsbygel jordas stjärnpunktsformat. Jordningsklämmorna är variabelt justerbara. Strömbelastbarhet ca 200 A hos skenan. |
| Leveransens omfattning | Jordningsskena av E-Cu 57 enligt DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm null 15 jordningsledningar 6 mm ² , L = 500 mm Inkl. fastsättningsmaterial |
| Dimension | Längd: 1.345 mm |
| Passar för | Skåptyp: VX VX IT TS Höjd: 1.600 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Vikt/förp. | 2,312 kg |
| Nettovikt | 2.112 |
| Bruttovikt | 2.312 |
| Tullvarukod | 74198090 |
| EAN | 4028177131873 |
| ETIM 7.0 | EC000329 |
| ECLASS 8.0 | 27400605 |