

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7827.480**

**Inbyggnadsvinklar TS**

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.480 - Inbyggnadsvinklar TS för L-formade profilskenor i TS, 482,6 mm (19")

För optimalt sidomässigt utrymme vid kabelföringen, djupvariabel fastsättning med avlånga fastsättningshål.

## Features

Art. nr.	DK 7827.480
Utförande	Inbyggnad i mitten
Produktbeskrivning	Montagevinklar skruvas fast i skåpbredden på skåpramen. Profilskenan monteras nedtill och upptill på vinkeln. För skåpets delutbyggnad kan montagevinkeln monteras på TS-systemchassi 17 x 73 mm, på skåpramens yttre montagenivå.
Fördelar	Vinkeln ger optimalt utrymme åt sidan vid kabelföringen. Fästet kan justeras i djupled med de långa fästhålen Lämpad för 19"-delutbyggnad
Användningsområden	För komplettering av befintliga TS installationer
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: TS Bredd: 800 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Vikt/förp.	3,58 kg
Nettovikt	3.38
Bruttovikt	3.6
Tullvarukod	73182900
EAN	4028177302631
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234