

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7829.200

Central jordningspunkt

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7829.200 - Central jordningspunkt

För anslutning av jordningsband och flätband på vertikal och horisontell skåpprofil.

Features

Art. nr.	DK 7829.200
Produktbeskrivning	För anslutning av jordningsband, flätband på vertikal och horisontell skåpprofil. Anslutningsvinkel ansluts via 2 plåtskruvar med skåppramen samtidigt som en säker kontakt upprättas. Jordningsanslutningen sker via gängbultarna M8 x 20 mm.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	1 anslutningsvinkel 2 fastsättningsskruvar 1 fjäderbricka 1 mutter M8 1 kontaktbricka M8 1 underlagsbricka
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	0,038 kg
Nettovikt	0.037
Bruttovikt	0.038
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177231979
ETIM 7.0	EC001503
ECLASS 8.0	27149219