

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7998.306

## RiMatrix S

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7998.306 - RiMatrix S Standardsäkerhetsrum

Standardiserad datorhall som ställs upp i dina rum och kompletteras med ett skyddsrum (rum i rummet) för att ge extra skydd mot brand, vatten och rök.

## Features

Art. nr.	DK 7998.306
Produktbeskrivning	Standardiserad datorhall som ställs upp i dina rum och kompletteras med ett skyddsrum (rum i rummet) för att ge extra skydd mot brand, vatten och rök.
Material	Komponentkärna av värmeverkande isoleringssubstans Robusta, inkapslade stålplåtkassetter Innovativ anslutningsteknik med patenterad profiltknologi Användning av temperatur- och fukttåliga tätningar Användning av brandskyddsluckor Demontering och återmontering kan göras när som helst
Leveransens omfattning	Rådgivning och ROI-beräkning Leverans och införande i kundens infrastruktur Igångkörning och överlämning Dokumentation, utbildning, instruktioner Hotline och service/serviceavtal
Inre djup	7 220 mm
Inre höjd	2 700 mm
Inre bredd	2 750 mm
Klimatisering (ZUCS)	60 kW + 10 kW n+1 redundant
Antal NSHV	1
Antal PDU Basic	14
Serverracks (600x2000x1200mm)	6
Kombinerat nätverks-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)	1

# Features

Skydd	Brandmotstånd EI 90 enligt EN 1363/F 90 enligt DIN 4102 Damm- och vattentätet IP 56 enligt IEC 60 529 Skydd mot extern åtkomst - motståndsklass II EMC-grundskydd Rökgastätet, enligt EN 1634-3 (DIN 18095) Stötttest med 3000 Nm energi efter 30 minuters flamexponering med enhetstemperaturkurva
Inbrottsskydd	RC 2
Design burglar protection	Yes
Design fire protection	EI 90 enligt EN 1363/F 90 enligt DIN 4102
Fuktnings- och avfuktningssystem	tillval
Släcksystem	tillval
Design UPS	60 kW + 20 kW n+1 redundant
Version	Single 6
Dimension	Bredd: 2.950 mm Höjd: 2.800 mm Djup: 7.420 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Tullvarukod	85480090
EAN	4028177702493
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207