

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8106.750 EMC-sidogavlar

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8106.750 - EMC-sidogavlar för TS



Features

Art. nr.	TS 8106.750
Fördelar	Automatisk potentialutjämning via fastsättningskomponenter Högt EMC-skydd med särskild EMC-tätning Enkel placering tack vare upphängningshjälp Jordningsbultar med kontaktyta
Product modification	Aluminiumzinkbeläggningen av stålplåt har ändrats till zinkmagnesiumbeläggning. Fördelarna är förbättrade formningsegenskaper, en optimerad korrosionstabilitet och ett jämnt utseende.
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	med zink/magnesium-beläggning Pulverlackerat på utsidan
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 54
Grundmaterial	Stålplåt
Passar för	Skåptyp: TS 8 Höjd: = 2.000 mm Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Vikt/förp.	29,2 kg

Features

Nettovikt	28
Bruttovikt	29.2
EAN	4028177475755
ETIM 7.0	EC002623
ECLASS 8.0	27189264
