

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.625 Glasdörr

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.625 - Glasdörr för TS, TS IT, VX SE

I stället för stålplåtsdörr eller bakstycke.



## Features

Art. nr.	TS 8610.625
Produktbeskrivning	Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.
Material	Ram: Strängpressad aluminiumprofil Hörnstycken: Zinkgjutgods Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	Ram: RAL 7035 Hörnstycken: RAL 7035 Glasruta (med tryck på insidan): RAL 9005
Leveransens omfattning	Glasdörrsram med säkerhetsglas Stånglås med dubbel låsinsats 180°-gångjärn (4 stycken)
Synlig yta	Glasrutans bredd: 460 mm Glasrutans höjd: 2.040 mm
Glasrutans höjd	2 040 mm
Montagekrav	Vid montage istället för bakstycke behövs låsdetaljer

# Features

---

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Passar för	Skåptyp: TS TS IT VX SE Bredd: = 600 mm Höjd: = 2.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	16,2 kg
Nettovikt	15.7
Bruttovikt	16.2
EAN	4028177693869
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204