


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.080

TS-systemchassin 17 x 73 mm

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.080 - TS-systemchassin 17 x 73 mm

För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.



Features

Art. nr.	TS 8612.080
Utförande	För det inre montageplanet och för montage på dörrar
Produktbeskrivning	För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsskruvar.
Längd	790 mm
Passar för dörrbredd	900 mm
Inbyggnadsmöjligheter	På vertikal TS, VX SE-skåpprofil: förhöjd runt om på det inre montageplanet Vid montage på sockelsystemet Flex-Block behövs en adapterhylsa i dörramen för TS, SE och PC I TP med skena för inre utbyggnad: på bredden, för inre montageplan Sätts enkelt i och säkras som inbyggnadssats för hyllplan i TS, VX SE
Montagekrav	Vid inbyggnad i TP behövs skenan för inre utbyggnad

Features

Passar för	Skåptyp: VX SE TP PC IW TX CableNet Passar för bredd/djup: 800 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Vikt/förp.	3,584 kg
Nettovikt	3.384
Bruttovikt	3.54
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	13,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177212107
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234